

PHILIPS

Lois fali lámpatest
14 W

Ultra-hatékony

3000 K

Antracit

Vízálló



8720169365384



Az eddigi legenergiatakarékos LED lámpatesteink

A Philips Lois ultra-hatékony kültéri fénnyvetők forradalmian új technológiája lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás és a hulladék csökkentését, valamint az energiafelhasználás redukálását. Kiemelkedő, 50 000 órás élettartamuk több mint kétszer hosszabb, mint a Philips kültéri LED lámpatesteké – és mindössze feleannyit fogyasztanak. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra
- Ultratakarékos

Prémium minőség

- Tartós kialakítás PowerShield bevonattal

Szabadtéri használatra

- IP65 védettségű, időjárásálló

Különleges jellemzők

- Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében

8720169365384

Kiváló minőségű fényforrás

- Magas fénykibocsátás


Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 50 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Ultratakarékos



Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

Tartós kialakítás



A PowerShield védi Ahhoz, hogy kültéri lámpái kiváló állapotban maradjanak, az Interpon, az AkzoNobel egyik márkája által gyártott, kiváló minőségű porfestéket használunk. A hagyományos festékeknek keményebb, véd a kifakulástól, a karcoktól, a horpadásoktól és a rozsdától a hosszan tartó szépség és teljesítmény érdekében.

IP65 védetségű, időjárásálló

Az IP-védetségű besorolás két számjegyből áll, amelyek a szilárd anyagok, például por, és a folyadékok, például eső elleni védelmet jelzik. Az IP65 azt jelenti, hogy ezek a lámpatestek bármilyen irányból fröccsenő víz ellen védettek, és alkalmasak kültéri használatra.

Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény fogadja, vagy tudatja Önnel, ha valaki az Ön kertjében jár.

Magas fénykibocsátás

Tegye ragyogóvá otthonát kiváló minőségű lámpákkal

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 14

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,404 kg
- Teljes magasság: 190 mm
- Teljes hossz: 160 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 2600
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaszála: B
- IP-kód: IP65
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169365384
- Nettó tömeg: 0,4 kg
- Bruttó tömeg: 0,46 kg
- Magasság: 19,7 cm
- Hosszúság: 6,7 cm
- Szélesség: 16,6 cm



Kiadás dátuma:
2026-08-05
Verzió: 0.227

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com