

PHILIPS

Applique Hoverfly 60 W
E27, lampadina non
inclusa

myGarden

Lampadina non inclusa

Nero

Impermeabile



17237/30/PN



Crea l'atmosfera perfetta per i tuoi momenti all'aperto

Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un'atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualità e le finiture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale.

Progettati per esterni

- Materiali di alta qualità

Caratteristiche speciali

- Adatto a ogni condizione climatica

Goditi la vita all'aria aperta

- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

In evidenza

Materiali di alta qualità

Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche

Crea un'atmosfera elegante

Questa applique per esterni è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nel tuo spazio esterno e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Classico
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,967 kg
- Altezza complessiva: 224 mm
- Lunghezza complessiva: 222 mm
- Larghezza complessiva: 248 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: 50 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696156803
- Peso netto: 0,97 kg
- Peso lordo: 1,39 kg
- Altezza: 26,3 cm
- Lunghezza: 23,8 cm
- Larghezza: 26,8 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.536

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com