

PHILIPS

Riflettore 30 W R39
E14

LED

2700K

150 lm

15000 h



8718699773755



Illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Questa lampada LED direzionale con un fascio mirato di luce bianca calda è la soluzione ideale per la sostituzione dei riflettori tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 150 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 83

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Nome prodotto: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 30
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 1,8
- Consumo energetico kWh/1000 h: 2

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 65 mm
- Lunghezza complessiva: 65 mm
- Larghezza complessiva: 39 mm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 250 cd

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 397586

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773755
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.263

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com