

PHILIPS

Faretto 50 W MR16
GU5.3

LED

2700K

621 lm

15000 h



8718699773977



Illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Gli spot a LED Philips offrono un fascio di luce chiaro mirato, una durata eccezionale e un risparmio energetico significativo.

Luce di qualità elevata

- Nessuno sfarfallio visibile
- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

In evidenza

Nessuno sfarfallio visibile

I LED possono sfarfallare a causa della loro rapida risposta alla corrente. Tuttavia, le lampade LED Philips non presentano sfarfallio perché sono progettate in modo che le variazioni della corrente del driver siano minimizzate.

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Sostituisce i faretto alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU5.3
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 621 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 88

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773977
- EOC: 871869977397700
- Nome prodotto: LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Tensione: 12V AC electronic V
- Wattaggio lampada equivalente: 50
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 7
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 45 mm
- Lunghezza complessiva: 45 mm
- Larghezza complessiva: 51 mm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 1400 cd

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 391850

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773977
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.265

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com