

PHILIPS

Faretto 60 W R7S

LED

3000 K

810 lm

15000 h



8719514303812



Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design sobrio ed elegante, questa lampada è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale

per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 810 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 112

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Nome prodotto: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7,2
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 118 mm
- Lunghezza complessiva: 118 mm
- Larghezza complessiva: 15 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 624213

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514303812
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,03 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.367

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com