

PHILIPS

Lampadina candela
25 W B35 E14

LED

2700K

250 lm

15000 h



8719514309784



LED all'avanguardia per la casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

Luce di qualità elevata

- Nessuno sfarfallio visibile

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

Una luce che non è solo illuminazione

- Accensione immediata

LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Nessuno sfarfallio visibile

I LED possono sfarfallare a causa della loro rapida risposta alla corrente. Tuttavia, le lampade LED Philips non presentano sfarfallio perché sono progettate in modo che le variazioni della corrente del driver siano minimizzate.

Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED Oliva a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Accensione immediata

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 89

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514309784
- EOC: 871951430978400
- Nome prodotto: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.41
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 25
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 2,8
- Consumo energetico kWh/1000 h: 3

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 106 mm
- Lunghezza complessiva: 106 mm
- Larghezza complessiva: 35 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP20
- Numero di registrazione EPREL: 453218

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514309784
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.333

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com