

PHILIPS

Lampadina in vetro
smerigliato 7 W (Eq. 60 W)
A60 E27

Smart LED

Luce bianca regolabile

Vetro

Semplice plug and play

Controllo con la voce o l'app
WiZ



8719514371965



Puoi scegliere tra luce bianca calda o fredda

Questa lampadina LED Philips intelligente smerigliata con attacco A60 ha l'aspetto tradizionale di una lampadina in vetro a incandescenza e offre una luce bianca intelligente calda o fredda. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Funzionalità benessere preimpostate

Modalità luce

- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate
- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

Dimensioni

- Elegante finitura in vetro smerigliato

In evidenza

Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrai più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la tua voce e Assistente Google, Amazon Alexa o i collegamenti Siri. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità, cambiare il colore e impostare scene di luce personalizzate.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

Finitura in vetro smerigliato

Questa lampadina ha una forma classica con un'elegante finitura in vetro smerigliato. Perfetta per gli apparecchi di illuminazione con luce esposta, il design di questa lampadina offre un bellissimo effetto di aura luminosa brillante.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,042 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
- Temperatura del colore: 2700-6500 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: < 0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514371965
- EOC: 871951437196500
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 106 mm
- Lunghezza complessiva: 106 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 7 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1901117

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514371965
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.183

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com