

PHILIPS

Lampadina G95 fil. LED
intelligente, Base E27, 640
lm

Smart LED

Lampadina decorat.

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

Controllo con la voce o l'app
WiZ

8719514372207



Illuminazione della casa più connessa

Lampadina LED decorativa che combina uno stile senza tempo e avanzate funzionalità di illuminazione connessa, che la rendono un'aggiunta distintiva ovunque. Il design del filamento visibile crea un punto focale caldo e accattivante che ottimizza l'atmosfera della stanza anche quando è spento. Luce bianca tunable che ti consente di passare facilmente da toni freddi energizzanti a un calore morbido e rilassante.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense
- Automazioni intelligenti

Modalità luce


- Lampadina decorat.
- Luce bianca tunabel
- Basso oscur.

In evidenza

Connected by WiZ


Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Controlli conn.



Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Automazioni intelligenti



Programma le luci per sincronizzarle con la tua routine, accendendole automaticamente quando ti svegli o spegnendole quando nessuno è in casa per risparmiare energia.

Lampadina decorat.



Il filamento visibile crea un punto focale caldo e decorativo che ottimizza l'atmosfera di una stanza anche quando la luce è spenta.

Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre per una maggiore visibilità e concentrazione a tonalità morbide e più calde per il relax serale

Basso oscur.



Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: G95
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Ambrata
- Finitura lampadina: Ambra
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,07 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2000-5000 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Flusso luminoso nominale: 640 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 91

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514372207
- EOC: 871951437220700
- Nome prodotto: PHI WFB 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 14,2 mm
- Lunghezza complessiva: 14,2 mm
- Larghezza complessiva: 9,5 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 640 lm
- Potenza nominale: 7 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1901141
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri

- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514372207
- Peso netto: 0,07 kg
- Peso lordo: 0,14 kg
- Altezza: 18,5 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Larghezza: 10,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.273

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com