

PHILIPS

Lampada da scrivania
a morsetto Donut

Lampade da scrivania

4000 K

Rosa

Regolabile



8719514396876



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Una luce di lettura a clip con batteria al litio integrata per una maggiore praticità

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Regolazione graduale

In evidenza

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto

stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un

decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Regolazione graduale

Seleziona il livello di oscuramento desiderato per creare l'atmosfera giusta al momento giusto.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Rosa
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 4000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 76

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da scrivania
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 600 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,25 kg
- Altezza complessiva: 380 mm
- Lunghezza complessiva: 99 mm
- Larghezza complessiva: 290 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 175
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Tensione di rete: 5 V
- Completo di lampada wattaggio: 3
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514396876
- Peso netto: 0,25 kg
- Peso lordo: 0,38 kg
- Altezza: 18 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 17 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.404

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com