

PHILIPS

Plafoniera Ozziët
36 W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco

Regolabile



8719514432062



Un apparecchio. Due zone luminose. Tre impostazioni.

Questa plafoniera bianca elegante e sottile è progettata per abbinarsi a qualsiasi soffitto. Le linee rotonde e nette della luce principale sono accentuate da una luce lineare intelligente laterale. Entrambe le luci lavorano insieme per creare 3 esclusive impostazioni di luce bianca fredda da 2700 k per un bellissimo effetto luminoso uniforme. La lampada è disponibile in 3 dimensioni e quindi si adatta perfettamente a qualsiasi stanza della tua casa. È dotata anche di una pratica funzione di memoria che ricorda la tua ultima impostazione. La plafoniera Ozziët è bella sia da accesa che da spenta.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Crea l'abbinamento perfetto

- Progettazione super sottile

Facile da usare

- Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente
- Facile installazione

Effetto luminoso

- Luce a doppia zona

In evidenza

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente

Sia che tu preferisca una luce soffusa e calda per serate intime o una luce bianca brillante per una maggiore concentrazione, il sistema memorizza le tue impostazioni preferite per poterle selezionare facilmente.

Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

Luce a doppia zona

Cambiare l'atmosfera nella tua stanza non è mai stato così facile. La plafoniera LED a doppia zona SceneSwitch di Philips ti consente di creare l'atmosfera giusta con tre impostazioni uniche. La combinazione tra la luce principale e la luce lineare laterale ti offre le opzioni perfette per stare in compagnia, per concentrarti o per momenti di intimità. Non occorre alcun dimmer né richiede un'installazione: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 108

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 180 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,55 kg
- Altezza complessiva: 55 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Larghezza complessiva: 500 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 500 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 3900
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514432062
- Peso netto: 1,55 kg
- Peso lordo: 2,15 kg
- Altezza: 52,8 cm
- Lunghezza: 5,9 cm
- Larghezza: 52,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.280

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com