

PHILIPS

Faretto a soffitto/ parete Limbali 3x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Bianco

ClickFix



8719514465176



Illumina con stile

Pratico faretto spot Philips perfetto per la tua casa. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.

Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile

Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata

In evidenza

Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

Materiali di alta qualità

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Montaggio click!FIX: Sì
- LED integrato: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,56 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 293 mm
- Larghezza complessiva: 293 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: AC 220-240
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: 50W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 50
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Numero di sorgenti luminose: 3

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514465176
- Peso netto: 0,56 kg
- Peso lordo: 0,7 kg
- Altezza: 28 cm
- Lunghezza: 9,5 cm
- Larghezza: 30 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.318

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com