

# PHILIPS

## Faretto a soffitto/ parete Limbali 4x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Nero

ClickFix



8719514465275



## Illumina con stile

Pratico faretto spot Philips perfetto per la tua casa. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.

### Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile

### Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata

# In evidenza

## Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

## Materiali di alta qualità

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Montaggio click!FIX: Sì
- LED integrato: Sì

## Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,51 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 694 mm
- Larghezza complessiva: 80 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: AC 220-240
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: 50W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 50
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Numero di sorgenti luminose: 4

## Lampadina

- Software aggiornabile: No

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514465275
- Peso netto: 0,51 kg
- Peso lordo: 0,66 kg
- Altezza: 70 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 10 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.316

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)