

PHILIPS

Proiettore

ProjectLine

100 W

Luce bianca calda 3.000 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



9000
lm

100W

3000K

LED

35.000h

IP65

REAL
PRO'S
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954465



Qualità professionale per il tuo progetto

LED robusti e a tenuta stagna per uso esterno. I proiettori Projectline supportano il risparmio energetico ed sono robusti; attraverso il suo materiale metallico e la protezione dagli agenti atmosferici. Ideale per illuminare aree di fronte / retro di edifici (pubblici) come parcheggi, vialetti, giardini o luoghi di lavoro.

Scelta sostenibile

- Risparmia energia appena premi l'interruttore

Scegli una luce di alta qualità

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

In evidenza

Efficienza energetica

Tutte le lampadine LED Philips a basso consumo consentono di risparmiare energia dal momento in cui premi l'interruttore. Per tutta la loro durata, utilizzano meno Kw e contribuiscono a ridurre le bollette. Il livello di risparmio energetico varia in base al tipo e alla tecnologia della lampadina.

Qualità affidabile

Philips mantiene le promesse sulle prestazioni delle sue lampadine LED. Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips a proposito di emissione, durata e potenza in Watt rispetto alle lampadine a incandescenza.

Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 35.000 ore.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo
- Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente
- Materiale copertura ottica/lenti: Vetro temprato
- Forma copertura ottica/lenti: Piatta
- Tipo copertura ottica: Vetro

Durata

- Intervallo temperatura ambiente: Da -40 a +50 °C

Informazioni ambientali

- Rating di sostenibilità: Unclassified

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%
- Codice colore: 830 bianco caldo
- Temperatura di colore correlata (Nom): 3000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Cromaticità iniziale: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Codice famiglia lampada: LED
- Tipo di motore sorgente luminosa: LED
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 110°
- Flusso luminoso: 9.000
- Materiale ottico: Vetro
- Tipo di ottica aree esterne: Simmetrica
- Materiale del riflettore: Policarbonato
- Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 90
- Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio, Albergo, Ristoranti
- Caratteristiche aggiuntive: ProjectLine, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Sì
- Marchio ENEC: -
- Conformità a RoHS EU: Sì
- Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Rischio fotobiologico: 0,2 m

Assorbimento

- Tensione in ingresso: Da 220 a 240
- Corrente di spunto: 1,84
- Tempo di spunto: 0,092
- Fattore di potenza (frazione): 0.9

Consumo energetico

- Consumo energetico: 100
- Tolleranza consumo energetico: +/-10%

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 38
- Lunghezza complessiva: 324
- Larghezza complessiva: 204

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP65
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Cavo: Cavo 0,6 m senza spina
- Connessione: Cavi a terminali liberi
- Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5
- Dimmerabile: No
- Driver/unità alimentazione/trasformatore: -
- Driver incluso: Sì
- Superficie di proiezione effettiva: 0,046
- Materiale fissaggio: Acciaio
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Frequenza di linea: 50 or 60
- Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK06 | 1 J
- Dispositivo di montaggio: Staffa di montaggio regolabile
- Numero di riduttori: 1 unità
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 21
- Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514954465
- Peso netto: 1,51 kg
- Peso lordo: 1,59 kg
- Altezza: 3,9 cm
- Lunghezza: 32,8 cm
- Larghezza: 26,4 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.252

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com