

PHILIPS

Lampadina RGB fil. LED
intelligente A60, Base E27,
470 lm

Smart LED

Lampadina decorat.

Milioni di colori

Luce bianca tunabel

Controllo vocale o mediante
app

8720169165779



Illuminazione della casa più connessa

Lampadina LED decorativa che combina uno stile senza tempo e avanzate funzionalità di illuminazione connessa, che la rendono un'aggiunta distintiva ovunque. Il design a filamento visibile crea un punto focale caldo e accattivante che valorizza l'ambiente anche quando la lampadina è spenta, offrendo al contempo milioni di opzioni di colore e scenari predefiniti come Camino o Oceano per impostare istantaneamente l'atmosfera perfetta.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense

Modalità luce


- Milioni di colori
- Lampadina decorat.
- Luce bianca tunabel
- Basso oscur.

In evidenza

Connected by WiZ

Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Controlli conn.



Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Milioni di colori



Scegli un qualsiasi colore chiaro dalla tavolozza oppure applica una modalità luce preimpostata, come Caminetto o Oceano, per definire un'atmosfera straordinaria.

Lampadina decorat.



Il filamento visibile crea un punto focale caldo e decorativo che ottimizza l'atmosfera di una stanza anche quando la luce è spenta.

Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre per una maggiore visibilità e concentrazione a tonalità morbide e più calde per il relax serale

Basso oscur.



Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,045 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 74

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 47 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Nome prodotto: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): G
- Consumo energetico: 6,3 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 10,8 mm
- Lunghezza complessiva: 10,8 mm
- Larghezza complessiva: 6 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 6.3 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1901105
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri

- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169165779
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.513

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com