

PHILIPS


Faretto a soffitto/
parete Bracia 3x

Faretti da soffitto/parete

2700K

Nero

ClickFix



8720169174863



Eleganti faretti LED per una illuminare al meglio ogni stanza nella tua casa.

La famiglia di faretti LED Bracia è progettata per illuminare la tua casa con luce bianca calda. Il design senza tempo e la qualità Philips offrono una soluzione perfetta che durerà per molti anni. Una testa regolabile e un ampio angolo del fascio garantiscono una generosa copertura luminosa per qualsiasi stanza, sia in soggiorno che in corridoio. I faretti Bracia sono perfetti anche per illuminare le superfici di lavoro della cucina o qualsiasi area in cui è necessaria un'abbondanza di luce intensa.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico fino all'80%
- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Di prima qualità

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Caratteristiche speciali

- Luce brillante con distribuzione uniforme

Luce di qualità elevata

- EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Risparmio energetico fino all'80%



Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una luce LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte luminosa che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce d'ambiente perfetta nella tua casa.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

Luce brillante con distribuzione uniforme

Per illuminare davvero le tue stanze, scegli questa luce con distribuzione uniforme che si propaga in modo omogeneo nello spazio.

EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi



Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Questo apparecchio d'illuminazione LED Philips non solo emana una luce piacevole, ma rimane invariata per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Regolabile dall'alto verso il basso
- Montaggio click!FIX: Sì
- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 112 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,63 kg
- Altezza complessiva: 125 mm
- Lunghezza complessiva: 430 mm
- Larghezza complessiva: 80 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1650
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 16.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 3

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169174863
- Peso netto: 0,63 kg
- Peso lordo: 0,82 kg
- Altezza: 44 cm
- Lunghezza: 10,4 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.366

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com