

PHILIPS

Lamp. vetro GU10 LED
RGB intell., 345 lm, Conf.
da 2

Smart LED

Milioni di colori

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

Controllo vocale o mediante
app

8720169296763



Illuminazione della casa più connessa

Migliora la tua illuminazione con questa versatile lampadina intelligente GU10, che offre luce in milioni di colori e scenari predefiniti come Camino e Oceano per creare subito l'atmosfera perfetta. Passa in tutta semplicità da toni freddi e stimolanti a tonalità calde e rilassanti su un'ampia gamma CCT (2.200 K – 6.500 K) e regola la luminosità in modo fluido dall'intensità massima fino a solo l'1%.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Milioni di colori
- Luce bianca tunabel
- Bassa oscur.

Dimensioni


- Vetro Premium

In evidenza

Connected by WiZ

Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Controlli conn.



Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Milioni di colori




Scegli un qualsiasi colore chiaro dalla tavolozza oppure applica una modalità luce preimpostata, come Caminetto o Oceano, per definire un'atmosfera straordinaria.

Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastré che migliorano la visibilità e concentrazione a toni morbidi e più caldi per rilassarti la sera (gamma CCT 2.200 K–6.500 K).

Bassa oscur.



Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Vetro Premium



Le lampadine smart in vetro si distinguono per la qualità della luce superiore, la durata e l'aspetto premium, offrendo una soluzione luminosa affidabile e di lunga durata che valorizza ogni ambiente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: PAR16
- Attacco: GU10
- Tipo di vetro: Trasparente
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 73

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Nome prodotto: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.48
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4,7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 5,5 mm
- Lunghezza complessiva: 5,5 mm
- Larghezza complessiva: 5 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Intensità di picco nominale: 550 cd
- Potenza nominale: 4.7 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1877832
- Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri

- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169296763
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,15 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 10,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.246

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com