

# PHILIPS

Capsule 28 W  
capsule G4

LED

2700K

300 lm

15000 h



8720169300538



## Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips garantiscono una splendida luce bianca calda, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e notevole. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

# In evidenza

**Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.**



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale

per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

**Fino all'80% di risparmio energetico**



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

**Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni**

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Capsula unidirezionale
- Attacco: G4
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica trasparente

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

### Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 300 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 125

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169300538
- EOC: 872016930053800
- Nome prodotto: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC Electronic 12 V
- Wattaggio lampada equivalente: 28
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 2,4
- Consumo energetico kWh/1000 h: 3

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 38 mm
- Lunghezza complessiva: 38 mm
- Larghezza complessiva: 12 mm

**Service**

- Garanzia: 2 anni

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: -
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1879161

**Lampadina**

- Software aggiornabile: No

**Sistema operativo supportato**

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169300538
- Peso netto: 0 kg
- Peso lordo: 0,01 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 2,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.217

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)