

PHILIPS

Lamp. A60 LED intell.,
base E27, 806 lm,
confez. 3

Smart LED

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

Automazioni smart

Controllo vocale o mediante
app



8720169303010



Illuminazione della casa più connessa

Usi di un controllo totale della tua illuminazione con luce bianca tunable che puoi regolare semplicemente da toni freddi che aiutano la concentrazione (6500 K) a tonalità calde e rilassanti (2700 K). Perfeziona la luminosità dall'intensità massima a solo l'1% per creare l'ambiente perfetto per qualsiasi attività, mentre le automazioni integrate permettono alle luci di seguire la tua routine quotidiana.

Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense
- Automazioni intelligenti

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Luce bianca tunabel
- Bassa oscur.


In evidenza

Connected by WiZ




Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Controlli conn.



Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Automazioni intelligenti



Programma le luci per sincronizzarle con la tua routine, accendendole automaticamente quando ti svegli o spegnendole quando nessuno è in casa per risparmiare energia.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre che migliorano la visibilità e concentrazione a toni morbidi e più caldi per rilassarti la sera (gamma CCT 2.200 K–6.500 K).

Bassa oscur.



Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 25.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Camera dei bambini
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169303010
- EOC: 872016930301000
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 11,1 mm
- Lunghezza complessiva: 11,1 mm
- Larghezza complessiva: 6 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 60 mm
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Codice IP: IP20
- Numero di registrazione EPREL: 2546661
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Diametro: 60 mm
- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri

- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169303010
- Peso netto: 0,15 kg
- Peso lordo: 0,27 kg
- Altezza: 15,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 18 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.313

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com