

PHILIPS

LEDtube EM T5

LED

500 mm

4000 K

G5



8720169308923



Illuminazione a LED diretta e duratura con luce di alta qualità

Il passaggio ai tubi LED Philips rappresenta un modo semplice e veloce per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Questo tubo LED Philips è l'ideale per i luoghi in cui è necessaria molta luce.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia subito oltre il 50% di energia sostituendo i tubi fluorescenti esistenti (vietati dalla normativa dell'UE dal 2023).

LED di alta qualità con una durata decennale

- Con una durata di 25.000 ore, puoi ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le tue sorgenti luminose e quindi goderti una perfetta soluzione luminosa per più di 25 anni.

Scegli una semplice alternativa alle vecchie lampadine fluorescenti

- Progettata per funzionare su reattori elettromagnetici.

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Risparmia oltre il 50% di energia rispetto alle lampade fluorescenti
Lunga durata di 25.000 ore
Compatibile con il reattore elettromagnetico

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: T5
- Attacco: G5
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 200.000
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 220
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1100 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 129

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169308923
- EOC: 872016930892300
- Nome prodotto: LED T5 mini 8.5W G5 CW 1CT/12

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 8,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 531 mm
- Lunghezza complessiva: 531 mm
- Larghezza complessiva: 19 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1852425
- Compatibilità del ballast: EM

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169308923
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,12 kg
- Altezza: 60,4 cm
- Lunghezza: 3,1 cm
- Larghezza: 2,4 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.192

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com