

PHILIPS

LEDtube HF T5

LED

1500 mm

4000 K

G5



8720169309609



Illuminazione a LED diretta e duratura con luce di alta qualità

Il passaggio ai tubi LED Philips rappresenta un modo semplice e veloce per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Questo tubo LED Philips è l'ideale per i luoghi in cui è necessaria molta luce.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia subito oltre il 40% di energia sostituendo i tubi fluorescenti esistenti (vietati dalla normativa dell'UE dal 2023).

LED di alta qualità con una durata decennale

- Con una durata di 35.000 ore, puoi ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le tue sorgenti luminose e quindi goderti una perfetta soluzione luminosa per più di 35 anni.

Scegli una semplice alternativa alle vecchie lampadine fluorescenti

- Progettata e testata per funzionare con un'ampia gamma di reattori elettronici sul campo.

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Risparmia oltre il 40% di energia rispetto alle lampade fluorescenti
Lunga durata di 35.000 ore
Compatibile con reattore elettronico

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: T5
- Attacco: G5
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 35.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 200
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 3000 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 146

Varie

- EyeComfort: Sì
- Marchi di approvazione: Certificato KEMA Keur, Conformità RoHS
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169309609
- EOC: 872016930960900
- Nome prodotto: LED T5 HF 1500mm 20.5W G5 CW HE 1CT/4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9
- Tensione: AC 80-130 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 20,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 21

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 1.463 mm
- Lunghezza complessiva: 1.463 mm
- Larghezza complessiva: 19 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 30K-100K
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1880097
- Compatibilità del ballast: HF

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169309609
- Peso netto: 0,2 kg
- Peso lordo: 0,21 kg
- Altezza: 150,6 cm
- Lunghezza: 3,1 cm
- Larghezza: 2,4 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.195

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com