

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 60W A60 E27

LED

2700K

806lm

25000h



8721103052926



## Illuminazione LED brillante con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione di illuminazione per le attività quotidiane al chiuso. Risparmierai immediatamente sui costi energetici e ridurrai la frequenza di sostituzione delle lampadine, senza compromettere la qualità della tua illuminazione.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine**

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

# In evidenza

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico

ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review this copy again for all of these. Does not read well.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 25.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 300
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 136

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8721103052926
- EOC: 872110305292600
- Nome prodotto: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 1PFSRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 5,9
- Consumo energetico kWh/1000 h: 6

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 108 mm
- Lunghezza complessiva: 108 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 2191924

#### Lampadina

- Software aggiornabile: No

#### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103052926
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.172

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)