

PHILIPS

Plafoniera Valen 17
W quadrata

Lampade da soffitto

2200-6500 K

Bianco

intensità regolabile;
telecomando; bianco dinamico;
tecnologia WarmGlow

8721103060907



La luce giusta per ogni tua esigenza, con un semplice tocco

Con gli apparecchi d'illuminazione a soffitto Philips Valen con telecomando, la luce si adatta alla tua vita quotidiana. Con un semplice clic trasformi il tuo spazio secondo le tue esigenze: luce energizzante per concentrarti o tonalità calde per rilassarti. L'esclusiva tecnologia WarmGlow ricrea l'atmosfera accogliente del lume di candela: una luce soffusa adatta ai tuoi momenti di relax. Niente configurazioni complesse, niente stress: il controllo è semplice e intuitivo in ogni momento della giornata. Il telecomando è incluso.

Crea una calda atmosfera

- WarmGlow

Infinite possibilità

- Massima flessibilità per creare l'ambiente perfetta.

Una luce versatile per ogni momento della tua giornata

- Regolazione profonda della luminosità fino all'1%.

8721103060907

Facile da usare

- Facile da installare

Controllo

- Facile controllo

In evidenza

WarmGlow

Con la tecnologia WarmGlow, la luce assume una tonalità più calda man mano che viene attenuata, proprio come una tradizionale lampadina a incandescenza. Diminuisce da 2700 K fino a 2200 K e all'1% di intensità per creare un'atmosfera accogliente, che richiama l'effetto della luce di una candela.

Massima flessibilità per creare l'ambiente perfetta.

Crea l'atmosfera desiderata per ogni ambiente e attività scegliendo facilmente tra cinque diverse impostazioni: Luce notturna (2700 K), Relax (2200 K), Brillante (3000 K), Concentrazione (4000 K) e Energia (6500 K).

Regolazione profonda della luminosità fino all'1%.

Puoi creare facilmente l'ambiente perfetto grazie alla regolazione profonda della luminosità che arriva fino all'1%: che tu voglia guardare un film, abbassare le luci per prepararti ad andare a letto o usare una luce notturna nel cuore della notte.

Facile da installare

Un connettore elettrico semplice e un meccanismo di bloccaggio a baionetta permettono di installare gli apparecchi d'illuminazione rapidamente, senza bisogno di strumenti o procedure speciali. Il telecomando o l'interruttore a parete si fissano facilmente al muro, così sono sempre a portata di mano quando vuoi accendere o spegnere le luci.

Facile controllo

Installa Valen come un normale apparecchio d'illuminazione da soffitto e inizia subito a utilizzarlo con il telecomando o l'interruttore a parete. Nessun abbinamento, nessuna app mobile: basta estrarlo dalla confezione, installarlo e controllarlo tramite il telecomando o l'interruttore a parete. Seleziona le tue scene o i livelli di regolazione preferiti con un semplice clic. Questa luce è dotata di un chip di memoria integrato che memorizza l'ultima impostazione luminosa, così puoi sempre mantenere la tua scena preferita.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 120

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando, Bianco tunabel, WarmGlow

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 150 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,9 kg
- Altezza complessiva: 37 mm
- Lunghezza complessiva: 395 mm
- Larghezza complessiva: 395 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2050 (@2700K)
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103060907
- Peso netto: 1,6 kg
- Peso lordo: 1,89 kg
- Altezza: 40 cm
- Lunghezza: 40 cm
- Larghezza: 6,2 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.529

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com