

PHILIPS

Plafoniera Moire 10
W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco

8721103068972



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono la luce ideale per il comfort dei tuoi occhi

Effetto luminoso

- Questa plafoniera è dotata della tecnologia Interlaced Optics che ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare la tua esperienza totale di illuminazione. La lente di questo apparecchio ha una microstruttura piramidale che diffonde e distribuisce uniformemente la luce, senza affaticare gli occhi.

Facile da usare

- Installazione senza problemi che non richiede cablaggio.

Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce

Di prima qualità

- Facile da pulire

In evidenza

Interlaced Optics

Questa plafoniera è dotata della tecnologia Interlaced Optics che ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare la tua esperienza totale di illuminazione. La lente di questo apparecchio ha una

microstruttura piramidale che diffonde e distribuisce uniformemente la luce, senza affaticare gli occhi.

Facile installazione

Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

Specifiche

General

- Colore cavo: grigio

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: No

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Studio, Corridoio, Albergo, Ristoranti
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 60 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,21 kg
- Altezza: 5 cm
- Altezza complessiva: 50 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 240 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II – Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8721103068972
- Peso netto: 0,21 kg
- Peso lordo: 0,34 kg
- Altezza: 28,4 cm
- Lunghezza: 28,4 cm
- Larghezza: 6,4 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.247

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com