

PHILIPS

Applique Fira 4,3 W

Ultra efficiente

2700K

Antracite

Impermeabile



8721103104793



Le nostre lampade LED a maggiore risparmio energetico

L'applique per esterni Philips Fira LED color grigio antracite è realizzata in alluminio pressofuso resistente. Il design offre una distribuzione della luce in due direzioni per illuminare la parete con tanta luce diffusa e brillante. Queste luci per esterni Ultra Efficient utilizzano una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore
- Ultra efficiente

Di prima qualità

- Design durevole con il rivestimento PowerShield

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Effetto luce bidirezionale


In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Ultra efficiente



Consuma almeno il 50% di energia in meno rispetto alle equivalenti luci LED standard di Philips.

Design durevole



Protetto da PowerShield Per mantenere le tue luci esterne in ottime condizioni, utilizziamo un rivestimento in polvere ad alte prestazioni progettato da Interpon, un marchio AkzoNobel. Più resistente delle vernici tradizionali, protegge da sbiadimento, graffi, ammaccature e ruggine per una bellezza e prestazioni durature.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Alluminio

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

Varie

- Appositamente progettata per: Garage, Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 4,3

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,73 kg
- Altezza complessiva: 26 mm
- Lunghezza complessiva: 8 mm
- Larghezza complessiva: 12 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: B
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I – Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8721103104793
- Peso netto: 0,73 kg
- Peso lordo: 0,85 kg
- Altezza: 27,6 cm
- Lunghezza: 10 cm
- Larghezza: 14,2 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.183

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com