

PHILIPS

Applique Zyren 24,5 W

Solare ultra efficiente

5000 K

Nero

Doppia luminosità, tecnologia
Dusk to Dawn; sensore; solare;
impermeabile



8721103105455



Illuminazione potente, qualità di lunga durata

La lampada di sicurezza LED Philips Zyren UltraEfficient produce 4000 lumen di luce bianca intensa per illuminare i tuoi spazi esterni di notte, donandoti tranquillità e un maggiore senso di sicurezza. Un sensore PIR a infrarossi passivi di qualità superiore offre un ampio raggio di rilevamento radiale di 8 m e uno angolare di 16 m senza punti ciechi. Grazie alla testina girevole puoi illuminare dove necessario, mentre la rivoluzionaria tecnologia UltraEfficient garantisce 4 notti di luce con una sola carica completa. La funzione dusk to dawn e la doppia luminosità massimizzano i risparmi di energia e assicurano di avere sempre la luce necessaria. Grazie alla classificazione IP65 e al design resistente del corpo con materiali in vetro di alta qualità e resistenti alle crepe, Philips Zyren è adatta praticamente a tutte le condizioni atmosferiche. Disponibile in nero o bianco, luce bianca calda (3000 K) o luce diurna (5000 K).

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 5000 K

Varie

- Appositamente progettata per: Garage, Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Doppia luminosità, Dal crepuscolo all'alba, Sensore, Luce solare, Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 24,5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,09 kg
- Altezza complessiva: 16 mm
- Lunghezza complessiva: 22 mm
- Larghezza complessiva: 17 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4000/50
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce diurna
- Tensione di rete: DC 8
- Codice IP: IP65
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103105455
- Peso netto: 1,09 kg
- Peso lordo: 1,29 kg
- Altezza: 22 cm
- Lunghezza: 23,5 cm
- Larghezza: 20 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.229

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com