

PHILIPS

Plafoniera con
ventilatore Bliss

Lampade da soffitto per
ventilatore

2700/6500 K

Legno

Intensità Regolabile;
Telecomando; Bianco Dinamico

8721103128294



Ventilatore a soffitto retrattile con sistema di illuminazione LED e intensità regolabile

Il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED a pale retrattili Philips Bliss dona luminosità agli ambienti interni, rendendoli confortevoli e piacevoli tutto il tempo e in ogni stagione. Grazie al design delle pale aerodinamico e ottimizzato, alla potente portata d'aria e alle due direzioni del flusso d'aria, il nostro ventilatore a soffitto offre prestazioni costanti, raffreddando rapidamente in estate e facendo circolare efficacemente l'aria in inverno. Il motore silenzioso non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà, mentre il solido supporto a soffitto e le pale del ventilatore perfettamente bilanciate riducono al minimo le oscillazioni. La luce stessa offre l'elevata qualità e la versatilità che ti aspetti da Philips. Crea l'ambiente perfetto per ogni momento con una luce bianca regolabile (regolazione dell'intensità luminosa fino al 5%) che va da bianca calda (3000 K) alla luce diurna fredda (6500 K). Con un telecomando aggiornato e basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore.

Configurazione facile

- Facile installazione

Di prima qualità

- Funzionamento silenzioso

Controllo

- Ambiente perfettamente regolabile
- Telecomando intuitivo

Durata

- Flusso d'aria potente
- Velocità del ventilatore regolabile
- Due direzioni del flusso d'aria

In evidenza

Facile installazione

Il nuovo sistema meccanico riduce il processo di installazione da 16 a 8 semplici passaggi, facendoti risparmiare tempo e fatica

Funzionamento silenzioso

Il motore CC silenzioso (<50 dB, meno del ronzio di un frigorifero) non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà quando hai bisogno di concentrarti; il supporto stabile al soffitto riduce al minimo le oscillazioni

Ambiente perfettamente regolabile

I ventilatori a soffitto con sistema di illuminazione LED Philips offrono una regolazione graduale dell'intensità luminosa fino al 5%, una luce bianca regolabile che va da bianca calda (3000 K) alla luce diurna fredda (6500 K), consentendoti di creare l'ambiente perfetto per ogni momento

Telecomando intuitivo

Con un telecomando intuitivo basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore

Flusso d'aria potente

I nostri ventilatori a soffitto raffreddano in modo rapido ed efficace con un solido motore CC e il design delle pale ottimizzato per un flusso d'aria potente

Velocità del ventilatore regolabile

I ventilatori a soffitto Philips consentono di scegliere tra sei velocità, adattando il flusso d'aria esattamente alle tue attività o in base alle stagioni

Due direzioni del flusso d'aria

Il motore CC consente di dirigere il flusso d'aria in avanti e indietro per un utilizzo durante tutto l'anno: raffreddamento in estate, circolazione dell'aria calda in inverno

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Legno
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 128

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando, Bianco tunabel

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 310 mA
- Flusso del ventilatore: 7.980 m³/h
- Efficienza del ventilatore: 285

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 6,2 kg
- Altezza complessiva: 290 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4500 @4000K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103128294
- Peso netto: 6,2 kg
- Peso lordo: 9,86 kg
- Altezza: 29,1 cm
- Lunghezza: 55,9 cm
- Larghezza: 55,9 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.254

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com