

PHILIPS

Plafoniera con Ventilatore
Amigo, 40 W (luce) + 20 W
(ventilatore)


Lampade da soffitto per
ventilatore

2700 - 6500 K

Bianco

Dimmerabile; Telecomando;
Colori RGB; Bianco Dinamico

8721103145574



Ventilatore a soffitto RGB, con sistema di illuminazione LED dinamico con intensità regolabile

Il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED Philips Amigo dona luminosità agli ambienti interni, rendendoli confortevoli e colorati tutto il tempo e in ogni stagione. Con pale curve racchiuse in un robusto alloggiamento a doppio anello per un funzionamento sicuro e affidabile, un flusso d'aria massimo di 30 m³/min, sei velocità della ventola e due direzioni del flusso d'aria, il nostro ventilatore a soffitto raffredda rapidamente in estate e fa circolare l'aria in modo efficace in inverno. Il motore silenzioso non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà, mentre il design aerodinamico delle pale riduce il rumore creato dallo spostamento d'aria. Crea l'ambiente perfetto con nove modalità di colore, tra cui sei modalità dinamiche a tinta unita e luce bianca dinamica che può passare da calda (2700 K) a fredda (6500 K). Con un telecomando aggiornato e basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore.

Cambia l'atmosfera con la luce colorata

- Scene di luce colorate e dinamiche

Di prima qualità

- Funzionamento silenzioso

Controllo

- Telecomando intuitivo

Durata

- Velocità del ventilatore regolabile
- Due direzioni del flusso d'aria
- Flusso d'aria confortevole

Sicurezza e durata

- Robusto e sicuro

In evidenza

Scene di luce colorate e dinamiche

Trasforma l'atmosfera in base a ciò che stai facendo con un semplice tocco: scegli tra 9 modalità di colore, con 8 spettacoli di luce dinamici e una luce bianca regolabile, da una tonalità calda di 2700K a una fredda di 6500K.

Funzionamento silenzioso

Il motore CC silenzioso (<50 dB, meno del ronzio di un frigorifero) non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà quando hai bisogno di concentrarti; il supporto stabile al soffitto riduce al minimo le oscillazioni

Telecomando intuitivo

Con un telecomando intuitivo basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore

Velocità del ventilatore regolabile

I ventilatori a soffitto Philips consentono di scegliere tra sei velocità, adattando il flusso d'aria esattamente alle tue attività o in base alle stagioni

Due direzioni del flusso d'aria

Il motore CC consente di dirigere il flusso d'aria in avanti e indietro per un utilizzo durante tutto l'anno: raffreddamento in estate, circolazione dell'aria calda in inverno

Flusso d'aria confortevole

I nostri ventilatori a soffitto raffreddano in modo rapido ed efficace con un solido motore CC e un volume massimo del flusso d'aria di 170 m³/min

Robusto e sicuro

Il robusto design a doppio anello è più resistente e sicuro rispetto alle strutture a anello singolo utilizzate in altri ventilatori a soffitto, facile installazione con sistema twist-and-lock

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 110

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando, Colori RGB, Bianco tunabel

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 300 mA
- Flusso del ventilatore: 1.620 m³/h
- Efficienza del ventilatore: 81

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 2 kg
- Altezza complessiva: 151 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 480 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4400 @ 4000K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103145574
- Peso netto: 1,5 kg
- Peso lordo: 2,32 kg
- Altezza: 51,7 cm
- Lunghezza: 51,7 cm
- Larghezza: 18,7 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.111

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com