

# PHILIPS

Sync Box HDMI 2.1 con  
retroilluminazione TV  
75-85"

Smart LED

Richiede ingresso HDMI

Supporta 4 K a 120 Hz e 8 K a  
60 Hz

Striscia LED RGBIC su 4 lati



8721103157478



## Immersione resa facile

La Sync Box HDMI 2.1 ha una frequenza di rinfresco ultraveloce (supporta 4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz) per la sincronizzazione in tempo reale con qualsiasi contenuto tramite HDMI, dai film ai videogiochi. La retroilluminazione TV RGBIC su 4 lati crea un effetto coinvolgente di illuminazione su parete, visualizzando e miscelando più colori contemporaneamente. Trasforma il tuo sistema di intrattenimento a casa con un'illuminazione connessa sincronizzabile, facile da installare ed espandibile: sincronizza quante luci compatibili vuoi e usa un interruttore HDMI se desideri collegare più dispositivi HDMI. Controlla il tutto usando l'app WiZ, Alexa o Google Home.

### Configurazione facile

- Facile da configurare

### Controllo connesso


- Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

### Funzioni intelligenti

- Trasforma la configuraz. intrattenimento casa
- Modalità sinc. personaliz.
- Supporta video di alta qualità

# In evidenza

## Facile da configurare



Collega la retroilluminazione al tuo televisore, installa la tua syncbox e scopri subito un'esperienza di intrattenimento coinvolgente.

## Controlla l'illuminazione a tuo piacimento



Controlla facilmente con l'app WiZ o i comandi vocali tramite Google o Alexa. Puoi anche impostare le luci per accenderle e spegnerle automaticamente con la TV.

## Trasforma la configuraz. intrattenimento casa



Sincronizza le tue luci connesse con qualsiasi contenuto video tramite HDMI e immergiti nell'azione dei tuoi film, videogiochi e sport preferiti.

## Modalità sinc. personaliz.



Usa l'app WiZ per scoprire modalità sincronizzazione preimpostate come Cinema e Relax oppure personalizzare la luminosità e il colore di effetti luminosi in modo che corrispondano a cosa stai guardando.

## Supporta video di alta qualità



L'HDMI 2.1 Sync Box supporta frequenze di aggiornamento ultrarapide (4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz) per la sincronizzazione in tempo reale con qualsiasi contenuto tramite HDMI, dai film ai videogiochi.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +40 °C
- Durata nominale: 15.000

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

### Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 20
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 16

### Varie

- Appositamente progettata per: Soggiorno, Sala per l'intrattenimento

### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 165 mA

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.95
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,641 kg
- Altezza complessiva: 0,35 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

### Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50/60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Completo di lampada wattaggio: 36
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

### Lampadina

- Dimensioni: NA
- Software aggiornabile: Sì

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103157478
- Peso netto: 0,64 kg
- Peso lordo: 0,88 kg
- Altezza: 19,5 cm
- Lunghezza: 7,3 cm
- Larghezza: 19,5 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.135

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)