

# PHILIPS

Barre luminose Gradient,  
LED RGBIC, Connected  
by WiZ

Smart LED

Effetti luminosi multicolore

Modalità di luce statica e  
dinamica

Sincronizzaz. TV (hardware  
richiesto)



8721103160669



## Colore d'atmosfera ovunque

Porta l'illuminazione multicolore dinamica a casa tua con queste barre luminose Gradient (due incluse). La tecnologia RGBIC produce effetti luminosi vivaci in più colori contemporaneamente. Posizionali orizzontalmente, verticalmente o dietro la TV/un monitor per creare l'ambiente perfetto. Le modalità preimpostate permettono di passare facilmente tra impostazioni luce dinamica e statica. Puoi persino sincronizzare le barre luminose con lo schermo della TV (hardware di sincronizzazione richiesto) o farle ballare al ritmo delle tue canzoni preferite.

### Configurazione facile

- Configurazione semplicissima

### Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense
- Sincronizza con la musica

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce

- Gradienti uniformi
- Luce immersiva

### Dimensioni

- Molteplici opzioni montaggio


# In evidenza

## Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

## Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Sincronizza con la musica




Senti il ritmo con Music Sync. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti utilizzando il microfono del tuo smartphone.

## Certificato Matter




Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Gradienti uniformi




Illumina le pareti con più colori insieme, miscelandoli uniformemente per creare splendide sfumature di luce.

## Luce immersiva



Trasforma la tua esperienza intrattenimento casa sincronizzando le luci con musica e video: è necessario un hardware di sincronizzazione.

## Molteplici opzioni montaggio



È possibile disporre le barre luminose orizzontalmente oppure utilizzare staffe di montaggio per posizionarle dietro il monitor o accanto alla TV.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +40 °C
- Durata nominale: 15.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 58 mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,545 kg
- Altezza complessiva: 5,04 mm
- Lunghezza complessiva: 31,8 mm
- Larghezza complessiva: 9 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Completo di lampada wattaggio: 8.2
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

## Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103160669
- Altezza: 17,1 cm
- Lunghezza: 7,4 cm
- Peso netto: 0,55 kg
- Larghezza: 41,3 cm
- Peso lordo: 0,81 kg



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.152

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)