

PHILIPS


Lampada da terra Gradient,
LED RGBIC, Connected
by WiZ

Smart LED

Effetti luminosi multicolore

Modalità di luce statica e
dinamica

Sincronizzaz. TV (hardware
richiesto)



8721103160706



Pennellate di colore

Trasforma il tuo spazio con questa lampada da terra Gradient. La tecnologia RGBIC produce effetti luminosi vivaci in più colori contemporaneamente. Con un design elegante e minimalista, è adatta per qualsiasi stanza, mentre le modalità preimpostate personalizzabili ti permettono di scegliere tra animazioni dinamiche o bagliori soffici e statici. Puoi persino sincronizzare la luce con lo schermo della TV (hardware di sincronizzazione richiesto) o farla ballare al ritmo delle tue canzoni preferite.

Configurazione facile

- Configurazione semplicissima

Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense
- Sincronizza con la musica

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Gradienti uniformi
- Luce immersiva

Dimensioni

- Design elegante


In evidenza

Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Sincronizza con la musica




Senti il ritmo con Music Sync. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti utilizzando il microfono del tuo smartphone.

Certificato Matter




Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Gradienti uniformi



Illumina le pareti con più colori insieme, miscelandoli uniformemente per creare splendide sfumature di luce.

Luce immersiva



Trasforma la tua esperienza intrattenimento casa sincronizzando le luci con musica e video: è necessario un hardware di sincronizzazione.

Design elegante



Lo stile moderno e minimalista di questa lampada si fonde semplicemente in qualsiasi spazio, portando un tocco di raffinatezza ed eleganza alla tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica, Alluminio

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +40 °C
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 69 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9,5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,347 kg
- Lunghezza complessiva: 135,5 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 90 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Completo di lampada wattaggio: 9.7
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103160706
- Peso netto: 1,35 kg
- Peso lordo: 3,03 kg
- Altezza: 14,8 cm
- Lunghezza: 143,4 cm
- Larghezza: 14,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.150

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com