

PHILIPS

Crust grondspots/Pen
3,2W

myGarden

2700 K

Roestvast staal

Waterbestendig



17356/47/P0



Ook 's avonds en 's nachts licht in uw tuin

De Philips Crust LED-grondspot van roestvrij staal geeft u het licht dat u nodig heeft op uw tuinpaden of oprit. Het moderne design straalt warm wit LED-licht. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP67) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit

Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- IP67 - weerbestendig
- Lange levensduur

Kenmerken

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

IP67 - weerbestendig



Deze Philips buitenverlichting is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze verlichting is met IP67 ontworpen: hij is beschermd tegen tijdelijk onderdompelen en ideaal voor het verlichten van paden en opritten. U kunt er zelfs overheen rijden.

Lange levensduur



Philips LED-lampen hebben gemiddeld tot 25,000 branduren (wat neerkomt op een levensduur van gemiddeld 25 jaar uitgaande van een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en ten minste 13,000 keer aan/uitschakelen).

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Roestvrij staal
- Materiaal: Roestvrij staal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 112

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Grondspots/-prikkers
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Vermogen: 3,2 W
- Energieverbruik: 3,2 W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,334 kg
- Lengte inbouwopening: 10.5 cm
- Diameter inbouwopening: 10.5 cm
- Lengte: 12 cm
- Inbouwafstand: 12 mm
- Breedte: 12 cm
- Totale hoogte: 126 mm
- Totale lengte: 115 mm
- Totale breedte: 115 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 10.5 cm x 10.5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 350
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP67
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696159019
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Brutowicht: 0,43 kg
- Hoogte: 12,6 cm
- Lengte: 12,1 cm
- Breedte: 12,1 cm



Publicatiedatum:
2026-08-05
Versie: 0.428

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com