

PHILIPS


Bracia plafond-/
wandspot, 3x

Plafond-/wandspots

2700 K

Zwart

ClickFix



8720169174863



Stijlvolle LED-spots om elke ruimte in je woning mooi mee te verlichten

De Bracia-familie van LED-spots is ontworpen om je woning van warmwit licht te voorzien. Het tijdloze design en de kwaliteit van Philips bieden een perfecte oplossing die nog vele jaren meegaat. Door de verstelbare kop en de brede bundel wordt elke ruimte mooi verlicht, of het nu om een woonkamer of een gang gaat. De Bracia-spots zijn ook perfect voor het verlichten van oppervlakken in de keuken of andere ruimtes waar je veel helder licht nodig hebt.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot

Duurzame lichtoplossingen

- Energiebesparing tot wel 80%
- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Speciale kenmerken

- Helder licht met gelijkmatige lichtverdeling

Hoogwaardig licht

- EyeComfort – licht dat prettig voor je ogen is

Kenmerken

Draaibare spot

Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Energiebesparing tot wel 80%

LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoeft u geen jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kunt u tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in uw woning.

5 jaar garantie op LED-systeem

Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

Helder licht met gelijkmatige lichtverdeling

Als je je kamers goed wilt verlichten, kies je deze lamp met gelijkmatige lichtverdeling die het licht gelijkmatig over de ruimte uitstraalt.

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeren, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- click!FIX-bevestiging: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: ClickFix

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 112 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,63 kg
- Totale hoogte: 125 mm
- Totale lengte: 430 mm
- Totale breedte: 80 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1650
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 16.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 3

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169174863
- Nettogewicht: 0,63 kg
- Brutogewicht: 0,82 kg
- Hoogte: 44 cm
- Lengte: 10,4 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:
2026-08-05
Versie: 0.366

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com