

**PHILIPS**

Moire plafondverlichting,  
10 W

Plafondlampen

4000K

Wit

8721103068996



## Helder LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Philips LED-verlichting geeft licht dat is ontworpen om aangenaam te zijn voor je ogen

### Lichteffect

- Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangenamer voor de ogen maakt.

### Gemakkelijk te ervaren

- Probleemloze installatie waar geen bedrading voor nodig is.

### Lichteffect

- Gelijkmatige lichtverdeling

### Eersteklas kwaliteit

- Gemakkelijk te reinigen

# Kenmerken

## Verweven optiek

Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige

microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangenamer voor de ogen maakt.

## Eenvoudige installatie

### Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

## Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

# Specificaties

## General

- Kabelkleur: grijs

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Nee

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 110

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Thuis kantoor, Hal, Hotel, Restaurant
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 60 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,21 kg
- Hoogte: 5 cm
- Totale hoogte: 50 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

**Technische specificaties**

- Diameter: 240 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1100
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II – dubbel geïsoleerd

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC – product: 8721103068996
- Nettogewicht: 0,21 kg
- Brutoweight: 0,34 kg
- Hoogte: 28,4 cm
- Lengte: 28,4 cm
- Breedte: 6,4 cm

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing



Publicatiedatum:  
2026-08-05  
Versie: 0.249

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)