

PHILIPS

Vloerlamp


Vloerlampen

RGB

Afstandsbediening

Dimbaar

8721103102461



Onvoorstelbaar sterke kleuren voor extra sfeer

De Philips gradient RGB-vloerlamp heeft meerdere standen en muzieksynchronisatie voor een dynamische sfeer, op afstand bedienbaar.

Superieure lichtkwaliteit

- Blijf helder. Net als de eerste dag waarop je de lamp inschakelde.

Gemakkelijk te ervaren

- Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren

Sfeervol lichteffect

- Sfeerverlichting-instelling

Lichteffect

- Gelijkmatige lichtverdeling

Kenmerken

Blijf helder

Onze producten zijn ontwikkeld en getest om 70% van de oorspronkelijke helderheid te behouden, zelfs aan het eind van de levensduur.

Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren

Of je nu de voorkeur geeft aan een warme gloed voor gezellige avonden of een helder wit licht voor de concentratie, het systeem slaat jouw favorieten op, zodat je ze makkelijk kunt selecteren.

Sfeerverlichting-instelling

Creëer een knusse, intieme sfeer met de instelling sfeerverlichting.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurweergave-index (CRI): -
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Thuis kantoor
- Stijl: Modern
- Type: Vloerlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar, Meerdere kleurtemperaturen, Afstandsbediening, RGB-kleuren

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 100 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,05 kg
- Hoogte: 142 cm
- Lengte: 20 cm
- Breedte: 20 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: –
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gekleurd licht (RGB)
- Netspanning: 220–240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II – dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103102461
- Nettogewicht: 1,05 kg
- Brutoweight: 1,47 kg
- Hoogte: 6,2 cm
- Lengte: 56,8 cm
- Breedte: 23,6 cm

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing



Publicatiedatum:
2026-08-05
Versie: 0.56

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com