

PHILIPS

Smart LED Filament C35-
lyspære, E14-sokkel, 470 lm

Smart LED

Dekorativ pære

Justerbart hvitt lys

Lav dimming

Styres med WiZ-app eller
stemmen

8719514372061



Gjør hjemmets belysning smartere

Denne dekorative LED-pæren kombinerer tidløs stil med avanserte smarte belysningsfunksjoner, som gjør den til et unikt tilskudd i ethvert rom. Det synlige filamentdesignet skaper et varmt og iøynefallende blikkfang som fremhever rommets atmosfære, selv når lyset er slått av. Med justerbart hvitt lys kan du enkelt skifte fra kjølige, oppkvikkende toner til et mykt og varmt lys for avslapning.

Smart styring

- Connected by WiZ
- Smart styring

Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Smarte automatiseringer

Lysmoduser


- Dekorativ pære
- Justerbart hvitt lys
- Lav dimming

Høydepunkter

Connected by WiZ


Styr lyset med WiZ-appen, tilbehør eller talekommandoer via smarthjemassistanten – kompatibel med Alexa og Google Home.

Smart styring



Styr belysningen med WiZ-appen, tilbehør eller talekommandoer via smarthjemassistanten din. Kompatibel med Alexa og Google Home.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Smarte automatiseringer



Planlegg lyset etter rutine dine, slik at det slår seg automatisk på når du våkner, og av når ingen er hjemme for å spare energi.

Dekorativ pære



Den synlige glødetråden skaper et varmt, dekorativt fokuspunkt som fremhever atmosfæren i rommet, selv når lyset er av.

Justerbart hvitt lys



Juster enkelt fra kalde, blåaktige fargetoner som forbedrer synlighet og fokus, til myke, varmere toner for avslappende kvelder.

Lav dimming



Dim lyset jevnt fra full lysstyrke ned til 1 % for riktig lysnivå, uansett hva du gjør.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: C35
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,03 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 33 mA

Informasjon

- EAN: 8719514372061
- EL nr: 871951437206100
- Produkttittel: PHI WFB 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,9 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 11,3 mm
- Total lengde: 11,3 mm
- Total bredde: 3,5 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901127
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372061
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:
2026-08-05
Versjon: 0.278

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com