

PHILIPS

Żarówka smart LED
Filament G125, E27, 640 lm

Oświetlenie Smart LED

Żarówka dekoracyjna

Regulowane białe światło

Głębokie ściemnianie

Sterowanie za pomocą aplikacji
WiZ lub głosu

8719514372122



Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Ta dekoracyjna żarówka LED łączy ponadczasowy styl z zaawansowanymi funkcjami inteligentnego oświetlenia i wyróżnia się w każdej przestrzeni. Widoczny żarnik tworzy ciepły, przyciągający wzrok akcent i podkreśla atmosferę wnętrza nawet wtedy, gdy światło jest wyłączone. Regulowane światło białe ułatwia przechodzenie od chłodnych, pobudzających tonów do miękkiego, relaksującego oświetlenia.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense
- Inteligentne automatyzacje

Tryby światła

- Żarówka dekoracyjna
- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

Zalety

Connected by WiZ



Steruj światłami za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu. Kompatybilne z Alexa i Google Home.

Inteligentne automatyzacje




Harmonogramy dopasowują światło do rytmu dnia: włączają je automatycznie po przebudzeniu lub wyłączają, gdy nikogo nie ma w domu, aby oszczędzać energię.

Głębokie ściemnianie




Płynne przyciemnianie od pełnej jasności do 1% zapewnia odpowiedni poziom światła do każdej czynności.

Inteligentne sterowanie




Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych wydawanych asystentowi inteligentnego domu. Zgodność z Alexa i Google Home.

Żarówka dekoracyjna



Widoczny filament tworzy ciepły, dekoracyjny akcent, który podkreśla atmosferę pomieszczenia nawet po wyłączeniu światła.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Regulowane białe światło



Łatwo wybierać między niebieskawymi odcieniami poprawiającymi widoczność i skupienie a cieplejszym światłem sprzyjającym wieczornemu relaksowi

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: G125
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Bursztynowy
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,115 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2000–5000 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 640 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 91

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 43 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372122
- EAN: 871951437212200
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W G125 E27 920–50 Amb 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 18 mm
- Całkowita długość: 18 mm
- Całkowita szerokość: 12,5 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 640 lm
- Moc znamionowa: 7 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1901133
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT,

Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372122
- Waga netto: 0,12 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 22,5 cm
- Długość: 12,8 cm
- Szerokość: 12,8 cm



Data wydania:
2026-08-05
Wersja: 0.249

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com