

PHILIPS

Żarówka smart LED RGB
Filament G95, E27, 470 lm

Oświetlenie Smart LED


Żarówka dekoracyjna

Miliony kolorów

Regulowane białe światło

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu

8720169165793



Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Ta dekoracyjna żarówka LED łączy ponadczasowy styl z zaawansowanymi funkcjami inteligentnego oświetlenia i wyróżnia się w każdej przestrzeni. Widoczny żarnik przyciąga wzrok i tworzy ciepły, nastrojowy akcent nawet po wyłączeniu światła. Miliony kolorów oraz gotowe tryby, takie jak Kominek czy Ocean, pozwalają błyskawicznie stworzyć idealną atmosferę.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

Inteligentne funkcje

- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Tryby światła

- Miliony kolorów światła
- Żarówka dekoracyjna
- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

Zalety

Connected by WiZ

Steruj światłami za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu. Kompatybilne z Alexa i Google Home.

Inteligentne sterowanie



Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych wydawanych asystentowi inteligentnego domu. Zgodność z Alexa i Google Home.

Wykrywanie ruchu SpaceSense




Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Miliony kolorów światła




Wybór dowolnego koloru światła z palety lub gotowego trybu, takiego jak Fireplace lub Ocean, tworzy wyjątkową atmosferę i odpowiedni nastrój.

Żarówka dekoracyjna



Widoczny filament tworzy ciepły, dekoracyjny akcent, który podkreśla atmosferę pomieszczenia nawet po wyłączeniu światła.

Regulowane białe światło



Łatwo wybieraj między niebieskawymi odcieniami poprawiającymi widoczność i skupienie a cieplejszym światłem sprzyjającym wieczornemu relaksowi

Głębokie ściemnianie



Płynne przyciemnianie od pełnej jasności do 1% zapewnia odpowiedni poziom światła do każdej czynności.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: G95
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Przezroczyste
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,065 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 74

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 47 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169165793
- EAN: 872016916579300
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
- Moc: 6,3 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 14,2 mm
- Całkowita długość: 14,2 mm
- Całkowita szerokość: 9,5 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 6.3 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1901107
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT,

Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169165793
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 18,5 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 10,5 cm



Data wydania:
2026-08-05
Wersja: 0.499

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com