

PHILIPS

Szklana żarówka Smart
LED GU10, 345 lm

Oświetlenie Smart LED

Regulowane białe światło

Głębokie ściemnianie

Automatyzacje

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu

8720169296787



Inteligentniejsze oświetlenie domowe

Większa wygoda na co dzień dzięki inteligentnej żarówce GU10 z regulacją odcienia białego światła w szerokim zakresie temperatury barwowej (2700–6500 K) – od chłodnego światła ułatwiającego koncentrację po ciepłe, sprzyjające relaksowi. Płynne przyciemnianie od 100% do zaledwie 1% zapewnia idealną jasność w każdej chwili, a wbudowana automatyzacja dostosowuje oświetlenie do codziennego rytmu.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Connected by WiZ
- Inteligentne sterowanie

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Regulowane białe światło
- Głębokie ściemnianie

Obudowa


- Szkło Premium

Zalety

Connected by WiZ

Steruj światłami za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych przez asystenta inteligentnego domu. Kompatybilne z Alexa i Google Home.

Inteligentne sterowanie



Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji WiZ, akcesoriów lub poleceń głosowych wydawanych asystentowi inteligentnego domu. Zgodność z Alexa i Google Home.

Certyfikat Matter




Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Regulowane białe światło



Łatwa regulacja od chłodnych, niebieskawych odcieni zwiększających widoczność i skupienie po miękkie, cieplejsze tony sprzyjające wieczornemu relaksowi (zakres CCT 2200 K–6500 K).

Głębokie ściemnianie



Płynne przyciemnianie od pełnej jasności do 1% zapewnia odpowiedni poziom światła do każdej czynności.

Szkló Premium



Szklane żarówki inteligentne wyróżniają się doskonałą jakością światła, trwałością i wyglądem klasy premium, zapewniając niezawodne, długotrwałe oświetlenie, które odmieni każde pomieszczenie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: PAR16
- Gniazdo: GU10
- Typ szkła: Przezroczyste
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,05 kg

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 73

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169296787
- EAN: 872016929678700
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.48
- Zasilanie: AC 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 4,7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 5,5 mm
- Całkowita długość: 5,5 mm
- Całkowita szerokość: 5 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000
- Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
- Moc znamionowa: 4.7 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1877833
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Narrow Cone

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169296787
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania:
2026-08-05
Wersja: 0.237

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com