

PHILIPS

Lampa przenośna Mycena

Lampy przenośne

4000/3000/6500 K

Czarny

Przyciemnianie; temperatura
MultiColor

8721103148445



Dekoracyjne światło przenośne

Ta minimalistyczna lampa stołowa ma akumulator 1800 mAh, który zapewnia do 6 godzin niezawodnego, bezprzewodowego światła bez spadku wydajności. Emitując równomierne światło o strumieniu 150 lumenów, zapewnia idealny poziom jasności do relaksujących wieczorów i tworzenia przytulnej atmosfery.

Dostępne ustawienia światła białego – chłodne 6500 K, neutralne 4000 K i ciepłe 3000 K – ułatwiają dopasowanie nastroju do każdego pomieszczenia, od salonu i sypialni po kuchnię. Intuicyjne sterowanie dotykowe zapewnia wygodną obsługę: wystarczy nacisnąć, aby przełączać odcienie światła, lub przytrzymać, aby dostosować jasność.

Wysokiej jakości światło

- EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Kształt pełne ekspresji i elegancji
- Dostępne w 3 opcjach kolorystycznych

Sterowanie

- Ściemnialna

Zalety

EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku



Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe

oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopowego, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Ta oprawa oświetleniowa LED firmy Philips nie tylko emituje komfortowe światło, ale także zachowuje niezmienną charakterystykę przez cały okres eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dziesięć lat.

Kształt pełne ekspresji i elegancji

Czyste, nowoczesne wzornictwo nada każdemu pomieszczeniu w Twoim domu wyrafinowanej elegancji.

Dostępne w 3 opcjach kolorystycznych

Wybierz kolor pasujący do wystroju Twojego pomieszczenia.

Ściemnialna

Pozwala zmieniać nastrój, redukując poziom jasności LED od jasnego światła białego po przytulne światło żółte — tak jak w tradycyjnych lampach.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Zestaw z bateriami: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000/4000/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 75

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy przenośne
- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Regulowana temperatura barwowa MultiColor

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 400 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,36 kg
- Całkowita wysokość: 204 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Średnica: 156 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 150
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: DC 5
- Rodzaj baterii/akumulatora: INR18650
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8721103148445
- Waga netto: 0,36 kg
- Waga brutto: 0,44 kg
- Wysokość: 21,4 cm
- Długość: 18 cm
- Szerokość: 18 cm



Data wydania:
2026-08-05
Wersja: 0.209

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com