

PHILIPS

Spoturi pentru plafon/
perete Runner, 2

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Alb



53092/31/12



Spot de înaltă calitate fără bec

Acest spot dublu în stil industrial este mic, subțire și simplu și se încadrează perfect în orice interior modern. Carcasa albă din aluminiu completează perfect sursă de lumină. Un element decorativ deosebit.

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă

Repere

Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal
- Culoare carcasă: Alb

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Fascicul luminos definit: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Produsul se montează în locuri inaccesibile: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Biroul de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,825 kg
- Înălțime: 10,9 cm
- Lungime: 30,5 cm
- Lățime: 9,0 cm
- Înălțime totală: 109 mm
- Lungime totală: 305 mm
- Lățime totală: 90 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: No bulb included
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 20W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna
- Număr de surse de lumină: 2
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291487944
- Greutate netă: 0,83 kg
- Greutate brută: 0,95 kg
- Înălțime: 31,6 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 10,9 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.531

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com