

PHILIPS

Lampă de plafon
Shan 12 W

Plafoniere

2700 K

Alb

Senzor

8718699680534



Lumină cu detectare mișcare pentru confort și reducere suplimentară de consum de energie

Sporiți confortul în timp ce reduceți consumul de energie. Lampa de plafon Philips cu LED, cu detectare a mișcării, se aprinde și se stinge ușor prin intermediul unui senzor, fapt care vă permite să intrați și să ieșiți din cameră fără să mai fie nevoie să căutați întrerupătorul. Datorită razei largi de detectare și tehnologiei LED cu aprindere instantanee, iluminatul din locuința dvs. se activează numai atunci când aveți nevoie.

Ușor de experimentat

- Datorită senzorului de mișcare automat încorporat, acest corp de iluminat se aprinde automat atunci când se apropie cineva.
- Instalare simplă

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Rezistență

- Economie de energie
- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Senzor de mișcare integrat

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Economie de energie

Reduce consumul de energie – fapt benefic pentru facturile dvs. și pentru mediul înconjurător.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Senzor

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 108 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,38 kg
- Înălțime totală: 80 mm
- Lungime totală: 260 mm
- Lățime totală: 260 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 260 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1150
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699680534
- Greutate netă: 0,42 kg
- Greutate brută: 0,54 kg
- Înălțime: 8,2 cm
- Lungime: 30 cm
- Lățime: 30 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.539

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com