

PHILIPS

Lampă de plafon
Ozziet 36 W

Plafoniere

4000 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă



8719514432109



O instalație de iluminat. Două zone de lumină. Trei setări.

Acest design elegant, modern, alb, subțire, arată la fel de bine aprins sau stins. Liniile curate și rotunde ale luminii principale sunt accentuate de o lumină de margine liniară inteligentă. Combinați cele două lumini și creați 3 setări de lumină unice. Corpul de iluminat orientat în jos principal are o ieșire de lumină rece de 4000 k, iar lumina de accentuare liniară de margine oferă o ieșire de lumină caldă de 2700 k. Lampa este disponibilă în 3 dimensiuni și, prin urmare, se potrivește perfect în orice cameră a casei dvs. Funcția de memorie la îndemână vă ajută să reapelați cea mai recentă setare. Așadar, dacă vă place designul alb pur cu multe caracteristici, Ozziet este plafoniera perfectă pentru dvs.

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare

Asortați-vă interiorul

- Design extrem de subțire

Ușor de experimentat

- Memorați modul preferat pentru selectare ușoară
- Instalare simplă

Efect de lumină

- Lumină cu două zone

Repere

Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin – un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței.

Memorați modul preferat pentru selectare ușoară

Indiferent dacă preferați o strălucire caldă pentru serile confortabile sau o lumină albă strălucitoare pentru concentrare, sistemul vă memorează modurile preferate pentru selectare ușoară.

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Lumină cu două zone

Schimbarea atmosferei din camera dvs. nu a fost niciodată mai simplă. Lampa de plafon cu LED SceneSwitch cu zonă dublă de la Philips vă permite să setați atmosfera cu trei setări unice. Combinația dintre lumina principală și cea liniară, de margine, vă oferă opțiuni perfecte pentru socializare, concentrare și momente confortabile. Nu necesită variator sau instalare. Nu aveți nevoie decât de întrerupătorul existent.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 113

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 180 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,55 kg
- Înălțime totală: 55 mm
- Lungime totală: 500 mm
- Lățime totală: 500 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 500 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4100
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514432109
- Greutate netă: 1,55 kg
- Greutate brută: 2,15 kg
- Înălțime: 52,8 cm
- Lungime: 5,9 cm
- Lățime: 52,5 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.275

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com