

PHILIPS

Spoturi pentru
plafon/perete Runner

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Negru

ClickFix

8719514435292



Trăiește cu bucurie momentul

Acest spot în stil industrial este mic, subțire și simplu și se încadrează perfect în orice interior modern. Carcasa neagră din aluminiu completează perfect sursă de lumină. Un element decorativ deosebit.

Potriveți-vă stilul interior

- Design modern și elegant

Caracteristici speciale

- Spot reglabil
- Negru elegant

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Materiale de calitate înaltă

Repere

Plăcere contemporană Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Negru elegant

Fără vârstă și plin de eleganță, negrul are culoarea intensă, profundă, a abanosului.

Materiale de calitate înaltă

Această lampă este sculptată din modele stratificate cu materiale de înaltă calitate și cu finisaje superioare. Acestea asigură un produs rezistent și durabil, care îți va îmbunătăți locuința pentru mulți ani de acum înainte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Nu
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP – Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Da
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Da
- Portabil: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Da
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Manual
- Încărcare USB: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înălțime totală: 107 mm
- Lungime totală: 110 mm
- Lățime totală: 90 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 5.5W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1
- Opțiuni de montare: Încăstrat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514435292
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,36 kg
- Înălțime: 11,5 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 13,8 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.290

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com