

PHILIPS

Spoturi pentru tavan/
perete Star 18 W

Spoturi pentru tavan/
perete


2700 K

Negru

Intensitate luminoasă reglabilă;
ClickFix



8719514435438



Decorați-vă casa cu lumină

Acest spot Philips myLiving Star LED inspiră eleganță fără vârstă, grație piciorului cromat și corpului vopsit în alb pulbere. Cu spoturile Philips de intensitate reglabilă cu LED, puteți regla cu ușurință intensitatea luminoasă la nivelul dorit – de la strălucire funcțională pentru sarcinile de zi cu zi, la o lumină odihnitoare pentru momentele de relaxare.

Soluții de iluminat durabile

- Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete
- Lumină LED de înaltă calitate

Lumină cu LED-uri avansate

- Lumină albă caldă

Caracteristici speciale

- Spot reglabil

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Durată de viață a lămpii de până la 30 de ani de utilizare
- Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.

Repere

Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete



Reglați luminozitatea acestei lămpi Philips cu ajutorul unui variator încastat în perete (neinclus), pentru a crea atmosfera camerei, a evidenția o caracteristică a locuinței dvs. și multe altele.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Lumină albă caldă



Această lumină utilizează cea mai nouă tehnologie Philips de iluminare cu leduri de mare putere din ultima generație, cu un halou luminos cu o temperatură de culoare de 2700 Kelvin.

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Durată de viață de până la 30 de ani

Luminile LED durează mai mult, astfel că evitați deranjul implicat de schimbarea frecventă a sursei de lumină. De asemenea, cantitatea de deșeuri este redusă semnificativ și, pe termen lung, faceți economii.

Garanție de 5 ani

Toate spoturile noastre luminoase sunt concepute să dureze. Sunt oferite cu o garanție completă de 5 ani pentru întregul produs, pentru a vă permite să vă bucurați în fiecare zi de un iluminat de calitate de lungă durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 30.000
- Durată de viață nominală: 30.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Nu
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP – Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Da
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Da
- Portabil: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Da
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Manual
- Încărcare USB: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 45
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 110

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: ClickFix, Reglabil

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,09 kg
- Lungime cablu: 1.120
- Înălțime totală: 82 mm
- Lungime totală: 560 mm
- Lățime totală: 60 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2000
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 18
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 4
- Opțiuni de montare: Încastrat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514435438
- Greutate netă: 1,09 kg
- Greutate brută: 1,38 kg
- Înălțime: 57,7 cm
- Lungime: 7,2 cm
- Lățime: 9,2 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.275

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com