

PHILIPS

2 spoturi Conduit
de plafon/perete

Spoturi pentru tavan/
perete


Fără bec

Negru și alamă

ClickFix



8720169299894



Lumină de înaltă calitate, concepută pentru orice efect de lumină

Includeți acest spot luminos Philips practic în locuința dvs. Alegeți becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigurați o lumină de înaltă calitate și de lungă durată.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

Instalare simplă

- Montare ușoară ClickFix

Ușor de experimentat

- Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat vă oferă libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu interiorul locuinței dvs.

Material și finisaj

- Material de înaltă calitate



Repere

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.


Montare ușoară ClickFix



Instalați cu ușurință spotul luminos. Datorită ClickFix, nu este nevoie de o pereche suplimentară de mâini. Pur și simplu montați suportul pe tavan, conectați firele, apoi faceți clic și fixați lampa dintr-o singură mișcare.

Montare adaptabilă pentru perete sau tavan

Material de înaltă calitate



Material durabil și atractiv pentru o investiție atractivă și de lungă durată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 100 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,416 kg
- Înălțime totală: 112 mm
- Lungime totală: 274 mm
- Lățime totală: 134 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la rețea: AC 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Număr de surse de lumină: 2

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169299894
- Greutate netă: 0,42 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înălțime: 28 cm
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 12 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.241

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com