

PHILIPS

Lampă de plafon
Valen 22 W


Plafoniere

2200-6500KK

Alb

Reglabil; Telecomandă; Alb
reglabil; WarmGlow

8721103060785



Lumina potrivită pentru toate nevoile tale – cu o singură atingere

Cu corpurile de iluminat de plafon cu telecomandă Philips Valen, iluminatul se adaptează vieții tale, nu invers. Cu un singur clic, îți poți transforma spațiul – indiferent dacă ai nevoie de luminozitate energizantă pentru concentrare sau de tonuri calde pentru a te relaxa. Prin reducerea intensității poți ajunge la o lumină mai caldă. Creează atmosfera confortabilă a luminii lumânărilor sau o strălucire caldă, plăcută atunci când dorești să te relaxezi. Fără configurări complicate, fără bătăi de cap – doar control intuitiv și fără probleme pentru fiecare moment al zilei. Telecomanda este inclusă.

Creați o atmosferă caldă

- Reduce intensitatea pentru o lumină mai caldă

Posibilități nelimitate

- Flexibilitate deplină pentru a crea ambianța perfectă

Iluminat versatil pentru fiecare moment al zilei

- Reducere maximă a intensității luminoase până la 1%

Uşor de experimentat

- Uşor de instalat

Control

- Uşor de controlat

Repere

Reduce intensitatea pentru o lumină mai caldă

Cu tehnologia WarmGlow, nuanța luminii devine mai caldă pe măsură ce intensitatea acesteia scade, exact ca la un bec cu incandescență tradițional. Reduce intensitatea luminoasă de la 2700 K până la 2200 K și 1% pentru a crea o atmosferă confortabilă cu becuri care imită lumina lumânărilor.

Flexibilitate deplină pentru a crea ambianța perfectă

Creează ambianța dorită pentru toate spațiile și activitățile tale alegând fără efort dintre cinci setări diferite: Lumină nocturnă (2700 K), Relaxare (2200 K), Lumină strălucitoare (3000 K), Concentrare (4000 K) și Înviorare (6500 K).

Reducere maximă a intensității luminoase până la 1%

Poți crea cu ușurință ambianța perfectă cu reducerea maximă a intensității luminoase până la 1% atunci când dorești să vizionezi un film, când dorești să estompezi luminile pentru a merge la culcare sau când ai nevoie de o lumină de veghe în toată noaptea.

Ușor de instalat

Datorită conectorului simplu pentru cablaj și mecanismului cu răsucire și blocare poți monta corpurile de iluminat oriunde, fără a avea nevoie de alte unelte sau de proceduri speciale. Telecomanda și întrerupătorul se fixează cu ușurință pe perete, așadar sunt mereu disponibile atunci când dorești să aprinzi sau să stingi luminile.

Ușor de controlat

Montează lampa Valen pur și simplu, ca pe un corp de iluminat normal de tavan, și începe să o controlezi cu telecomanda sau întrerupătorul. Fără asociere, fără aplicație mobilă – pur și simplu despachetează, montează și controlează cu ajutorul telecomenzii sau a întrerupătorului. Selectează scenariile sau nivelul intensității luminoase preferate cu un singur clic. Acest corp are un cip de memorie integrat care va memora ultimul scenariu de lumină, astfel încât vei păstra întotdeauna scenariul preferat.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 130

Diverse

- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil, WarmGlow

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 190 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,5 kg
- Înălțime totală: 24 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 421 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2900 (@2700K)
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103060785
- Greutate netă: 1,25 kg
- Greutate brută: 1,55 kg
- Înălțime: 42,5 cm
- Lungime: 4,8 cm
- Lățime: 42,5 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.541

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com