

PHILIPS

Lampă de plafon
Moire 20 W

Plafoniere

2700 K

Alb

8721103069054



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Aparatele de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră

Efect de lumină

- Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice întregesute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Ușor de experimentat

- Instalare fără probleme care nu necesită cablare.

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Calitate premium

- Ușor de curățat

Repere

Sisteme optice întrepruse

Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice întrepruse, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-

structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Instalare simplă

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Specificații

General

- Culoarea cablului: gri

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Biroul de acasă, Hol, Hotel, Restaurant
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 170 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,58 kg
- Înălțime: 5 cm
- Înălțime totală: 50 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 380 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2000
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103069054
- Greutate netă: 0,58 kg
- Greutate brută: 0,83 kg
- Înălțime: 42,8 cm
- Lungime: 42,8 cm
- Lățime: 6,4 cm

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.259

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com