

PHILIPS

Lampă de tavan cu ventilator Bliss

Lămpi cu ventilator de
tavan

2700-6500 K

Auriu

Reglabil; Telecomandă; Alb
reglabil

8721103096067



Ventilator de tavan cu lame retractabile, cu lumină LED reglabilă și cu intensitate variabilă

Ventilatorul Philips Bliss pentru tavan cu palete retractabile și lumină LED vă va menține spațiile interioare luminoase, confortabile și elegante pe tot parcursul zilei și al anului. Cu un design aerodinamic optimizat al paletelor ventilatorului, un volum puternic de aer și două direcții ale fluxului de aer, ventilatorul nostru pentru tavan oferă performanțe constante, răcind rapid vara și circulând aerul eficient iarna. Motorul silențios nu vă va deranja somnul sau concentrarea, în timp ce suportul stabil pentru tavan și paletele ventilatorului perfect echilibrate reduc la minimum oscilațiile. Lumina în sine oferă calitatea înaltă a luminii și adaptabilitatea pe care le așteptați de la Philips. Creați ambianța perfectă pentru fiecare moment cu reglarea lină a intensității luminoase (până la 5%) și lumina albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

Configurare ușoară

- Instalare simplă

Calitate premium

- Funcționare silențioasă

Control

- Ambianță perfect reglabilă
- Telecomandă intuitivă

Rezistență

- Flux de aer puternic
- Viteză reglabilă a ventilatorului
- Două direcții ale fluxului de aer

Repere

Instalare simplă

Noul design mecanic scurtează procesul de instalare de la 16 pași la doar 8 pași simpli, economisind timp și efort.

Funcționare silențioasă

Motorul DC silențios (<50 dB — mai puțin decât zumzetul unui frigider) nu îți va perturba somnul și nu îți va distra atenția atunci când trebuie să te concentrezi; suportul stabil pentru tavan minimizează oscilațiile

Ambianță perfect reglabilă

Ventilatoarele de tavan Philips cu lumini LED oferă o reglare lină a intensității luminoase până la 5%, lumină albă reglabilă de la alb cald (3000 K) la alb rece (6500 K), permițându-ți să creezi ambianța perfectă pentru fiecare moment.

Telecomandă intuitivă

Cu o telecomandă intuitivă, bazată pe tehnologie RF, poți să controlezi cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndrepti telecomanda către ventilator.

Flux de aer puternic

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient, datorită motorului DC robust și designului optimizat al paletelor ventilatorului, care asigură un flux de aer puternic.

Viteză reglabilă a ventilatorului

Ventilatoarele de tavan Philips îți permit să alegi dintre șase viteze de ventilare, permițându-ți să adaptezi fluxul de aer exact la activitățile tale sau la anotimpuri

Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulație a aerului cald iarna

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Auriu
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700–6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 128

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Telecomandă, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 310 mA
- Fluxul ventilatorului: 7.980 m³/h
- Eficiența ventilatorului: 285

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 6,2 kg
- Înălțime totală: 290 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500 @4000K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103096067
- Greutate netă: 6,2 kg
- Greutate brută: 9,86 kg
- Înălțime: 29,1 cm
- Lungime: 55,9 cm
- Lățime: 55,9 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.256

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com