

PHILIPS

Lampă de tavan cu
ventilator Civx 32
(ventilator) + 24 (lampă) W

Lămpi cu ventilator de
tavan

3000/4300/6500 K

Albă

Telecomandă; SceneSwitch; Alb
reglabil

8721103103192



Volum de aer silențios cu lumină variabilă de la alb cald la rece

Ventilatorul Philips [Velyx/Civx] pentru tavan cu lumină LED va lumina spațiile interioare, oferind în același timp un flux de aer răcoritor. Alegeți dintre șase viteze ale ventilatorului, până la un volum maxim de aer de 150 m³/min., pentru a rezolva orice. Paletele cu două fețe ale ventilatorului sunt fabricate din placaj robust și își păstrează forma fără deformare chiar și după mii de ore de utilizare. Pur și simplu rotiți paletele ventilatorului pentru a schimba culoarea - de la alb la lemn deschis sau de la negru la lemn închis. Schimbați instantaneu atmosfera cu o reglare lină a intensității luminoase până la 10% și trei nuanțe de lumină albă: alb cald (3000 K), alb rece (4500 K) și lumină naturală rece (6500 K). Telecomanda noastră îmbunătățită, bazată pe tehnologie RF, vă permite să controlați cu ușurință ventilatorul de tavan cu lumină LED de oriunde din casă, fără a fi nevoie să îndreptați telecomanda către ventilator.

Ușor de experimentat

- Lamă cu două fețe

Control

- Reglabil cu 3 nuanțe de lumină albă

Rezistență

- Două direcții ale fluxului de aer
- Flux de aer confortabil

Siguranță și durabilitate

- Păstrează forma originală a lamei
- Sigur și construit pentru a rezista

Repere

Lamă cu două fețe

Alege lame cu alb și laturi din lemn deschis la culoare sau laturi negre și din lemn închis la culoare; întoarce lamele pentru o schimbare instantanee a culorii.

Reglabil cu 3 nuanțe de lumină albă

Aceste ventilatoare de tavan Philips cu lumini LED oferă o reglare lină a intensității luminoase până la 10%; alege între lumina albă caldă (3000 K), lumina albă rece (4300 K) sau lumina rece naturală (6500 K), permițându-ți să alegi ambianța potrivită pentru fiecare moment.

Două direcții ale fluxului de aer

Motorul DC permite direcționarea fluxului de aer înainte și înapoi pentru utilizare pe tot parcursul anului: răcire vara, circulație a aerului cald iarna

Flux de aer confortabil

Ventilatorul nostru de tavan răcește rapid și eficient cu un motor DC robust și un volum maxim de aer de 170 m³/min.

Păstrează forma originală a lamei

Lamele sunt fabricate din placaj robust, păstrându-și forma originală și evitând deformarea după mii de ore de utilizare

Sigur și construit pentru a rezista

Instalează ventilatorul de tavan Philips cu lumină LED o singură dată și bucură-te de ani de confort în siguranță, fără griji; respectă standardele internaționale de siguranță pentru a te proteja de șocuri, incendii și uzura zilnică.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000-4300-6500 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 104

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Telecomandă, SceneSwitch, Alb reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 260 mA
- Fluxul ventilatorului: 10.200 m³/h
- Eficiența ventilatorului: 318

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 4,3 kg
- Înălțime totală: 340 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 1.320 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2500@4300K
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8721103103192
- Greutate netă: 4,3 kg
- Greutate brută: 4,3 kg
- Înălțime: 19,9 cm
- Lungime: 27,6 cm
- Lățime: 65,5 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.256

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com