

PHILIPS

Înterupător inteligent cu apel,
reglare a intensității și baterie
reîncărcabilă.

Accesoriu Inteligent

Butoane personalizabile

Montate pe perete și distanță

Funcție fără Wi-Fi



8721103136039



Înterupător all-in-one

Controlează ușor iluminatul cu un întrerupător inteligent: pornire/oprire, reglare a intensității și două butoane programabile pentru moduri preferate. Personalizați butoanele în aplicația WiZ și montați baza pe perete sau folosiți butonul magnetic portabil pentru control wireless. Comutatorul comunică direct cu luminile dvs., funcționează fiabil fără Wi-Fi, iar un LED indică starea luminilor și nivelul bateriei. Ușor de configurat folosind aplicația WiZ și complet compatibilă cu toate produsele Connected by WiZ.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară

Control inteligent


- Rază mare de acțiune
- Connected by WiZ
- Scene personalizabile

Formă

- Comenzi convenabile

Repere

Configurare foarte ușoară



Descarcă aplicația WiZ, conectează dispozitivul la priză, apoi conectează-l la rețeaua Wi-Fi. Și acum poți începe să-l folosești!

Connected by WiZ

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Alexa și Google Home.

Comenzi convenabile



Montează baza oriunde și detașează telecomanda pentru control wireless al iluminării oricând ai nevoie.

Rază mare de acțiune



Controlează luminile și dispozitivele pe o rază de 15 metri sau 50 ft. în orice mediu normal de la interior, cu partiții și pereți.

Scene personalizabile



Pentru mai mult confort, poți personaliza 4 scene de iluminare în aplicația WiZ. Alege ambianța perfectă printr-o apăsare scurtă sau lungă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Da
- Distanță de control: 15 m

Consum de energie

- Tensiune: 5 V

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,1 kg
- Lungime de tăiere: 86 cm
- Lățime de tăiere: 86 mm
- Înălțime totală: 2,49 mm
- Lungime totală: 8,6 mm
- Lățime totală: 8,6 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tip baterie: LP402030
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Ce este acceptat?

- Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS,
Android

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8721103136039
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 13,7 cm
- Lungime: 6,1 cm
- Lățime: 10,6 cm



Data apariției: 2026-08-01
Versiune: 0.174

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com